

시편 연마 를 위한 오토 폴리셔 장비를 소개합니다.

Semiautomatic Grinding/Polishing Systems.

OM, SEM, XRD, Nanoindentation 등


다양한 재료의 시편을 제작을 위한

반 자동 장비



AD5™ Fluid Dispenser

MetPrep4™/PH-4™ System



각 몰드에 각각의 개별 하중 적용



25개의 메뉴 저장 가능



물 노즐 분리 가능(세척 용이)



작업에 용이한 틸트업 방식

- 반자동시스템
 - 소량에서 다량의 샘플가공
 - 각종 응용분야, 실험실 및 재료에 적합한 솔루션 제공
- LCD Display & 터치패드 → 사용 용이 및 모든 기능 조절 가능
- 마이크로프로세스운영시스템
 - 플레이트 회전속도, 회전방향, 시간, 하중방식 등 사용자에게 맞게 직접 설정가능
- "Jog" 모드
 - 사용 중에도 속도와 하중 조절가능.




MetPrep 3™
Grinder/Polisher with Power Head

개별하중: 1-3개 샘플 동시 작업가능
중양하중: 3-6개 샘플 동시 작업가능

MetPrep 4™
Grinder/Polisher with Power Head

개별하중: 1-6개 샘플 동시 작업가능
중양하중: 3-12개 샘플 동시 작업가능



DualPrep 3™
Grinder/Polisher with Power Head

개별하중: 1-4개 샘플 동시 작업가능
중양하중: 3-9개 샘플 동시 작업가능



*PowerHead의 조합(사양)에따라, 한 번에 작업할 수 있는 샘플의 최대 개수가 달라집니다.



MetPrep 3™ Grinder/Polisher with Power Head

개별하중: 1-4개 샘플 동시 작업가능
중양하중: X

*PowerHead의 조합(사양)에따라, 한 번에 작업할 수 있는 샘플의 최대 개수가 달라집니다.



AD-5™ Fluid Dispenser 연마용액 공급장치

- 연마용액 및 윤활제를 자동 공급
- 공급시간, 공급량 및 주기 설정
 - 재현성
 - 용액의 소모 ↓
 - 작업자간 편차 ↓
 - 작업 효율성과 생산성 ↑
- 독립장비
 - 타사 장비에도 사용 가능

※ 더 자세한 자료 및 견적서가 필요하신 분은 아래의 연락처로 문의 주시면 친절히 대응해 드리도록 하겠습니다.



CHINWOO TECH

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474, 507호 (선택시티1차)

TEL : 031-777-1277 / FAX : 031-777-1288

E-mail : info@chinwoo.co.kr

SAMPLE PREP. CENTER

Web Site : <http://www.chinwoo.co.kr>